


휴대용 CO 검지기 CO 50

주요 기능

- 손쉬운 사용법
- 홀드 기능
- 자동꺼짐 20 분
- 일체형 프로브

하우징 크기



재질 : ABS

보호등급 : IP54

디스플레이 : 1 line

LCD 1 x 5 digits

크기 : 50 x 20 mm

Height of digits :

Values : 9.2 mm

Units : 4.7 mm

무게 : 200 g 배터리 포함



기술 데이터

파라미터	온도	CO
측정 단위	°C, °F	ppm
측정 범위	-20 ~ +80 °C	0 ~ 500 ppm
정확도*	±0.4% of reading ±0.3°C	0 ~ 100 ppm : ±3 ppm1 100 ~ 500 ppm : ±3% of reading
분해능	0.1 °C	0.1 ppm
반응 시간	T63 = 5초 이내	T63 = 35 초 이내
측정 방식	NTC	전기화학식 센서
작동 온도	0 ~ +50 °C.	
보관 온도	-20 ~ +80 °C	
전원 공급	4 batteries AAA LR03 1.5 V	
배터리 수명	200시간	
유럽 규격	2014/30/EU EMC ; 2014/35/EU Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE	

* 기술 데이터 시트에 표시된 모든 정확도는 실험실 사용 조건이며, 동일한 조건에서 측정하거나 교정, 보정을 수행하여 정확도를 보장하고 있습니다.

제품 구성

제품 구매 시 구성 품목 : 품질보증 씨티, 소프트 케이스



악세서리 (옵션)

- 칼리브레이션 씨티
- ABS 재질의 휴대용 케이스
- 자석 내장 보호케이스



장치와 함께 제공된 부속품만을 사용해야 합니다.



유지 및 보수

키모 코리아는 제품 판매시 발행되는 제품 인증서 씨티 및 시리얼 번호를 통해 고객님의 제품을 사후 관리하고 있습니다. 사용하고 계시는 측정기에 대한 점검이 필요하다면 언제든지 키모 코리아 (02-338-0023) 로 연락 주시기 바랍니다.

품질 보증

키모 코리아는 제품 구매시 1 년간 품질보증을 적용하고있습니다.

제품에 대한 서비스가 필요한 부분 발생 시, 키모코리아 기술부로 연락 주시기 바랍니다.

사용시 주의사항

장치가 보장하는 보호 기능을 손상시키지 않으려면 항상 의도 된 용도 및 기술적 특징에 설명 된 매개 변수 내에서 장치를 사용하십시오.

제품 사용법

제품 측정법 (CO)

- **On/Off/Hold** 키를 이용하여 제품을 켭니다.
CO50 이라는 제품명이 뜨는 것을 확인할 수 있으며, 약 5초간의 측정 준비 로딩 시간을 갖습니다.
- **Select** 키를 가볍게 누르면 CO 측정 화면에서 온도 측정 화면으로 디스플레이를 전환 할 수 있습니다.

측정 값 홀드

측정 중 사용법

- **On/Off/Hold** 를 누르시면 측정중이던 값이 멈추게 되며, 화면에 **Hold** 라는 문구가 디스플레이 됩니다.
- **Select** 키를 짧게 누르시면 다른 파라미터 값으로 이동됩니다.
- **On/Off/Hold** 키를 이용하여 홀드 기능을 해제 할 수 있습니다.

온도 단위 변환

측정값 기본 화면이 디스플레이 된 상태에서 설정이 가능 합니다.

- **Select** 키를 길게 누르면 온도 단위 변환 화면이 디스플레이 됩니다.
- **Select** 버튼을 눌러 사용자에게 맞는 온도 단위를 선택합니다. 선택 가능 단위 : °C or °F.
- 원하는 단위로 이동 후 선택이 완료 되면, 다시 **Select** 키를 길게 누른 후 측정값 기본 화면으로 돌아오면 설정이 완료됩니다.

배터리 교환 방법

- 측정기 뒷부분의 덮개를 밀어서 제거 합니다.
- 배터리를 교체 합니다. AAA LR03 1.5 V.
- 배터리 교체가 완료되면 덮개를 닫아 주시기 바랍니다.

측정기의 전원을 켜놓은 상태에서 버튼 명령이 없는 경우 20 분이 지나면 자동으로 OFF 됩니다.

